

Garant**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3534 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Glavna uporaba	M
Vsebina	260763 HB7120-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Toleranca	M

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3534 09T308