

Garant

INFO Point su 24 colių monitoriumi, Tipas: S/DE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

GARANT INFO Point – tai moderni darbo kompiuteriu vieta skaitmeninės informacijos apdorojimui, duomenų suvedimui bei kaip komunikacinė stotelė su prijungtu brūkšninių kodų skaitytuvu (komplekte nėra).

INFO Point turi tvirtą plieninės skardos korpusą. Priekinėje pusėje patogiai aukštyje prisukta atlenkiama lentyna klaviatūrai ir kompiuterio pelei. Po lentyna esančiame rakinamame skyriuje galima pasidėti kompiuterį ar Linux-Clients priemones. Lentyna ir durelės gali būti užrakinamos DOM cilindrinėmis spynomis. Kad viduje esantys prietaisai tinkamai vėdintųsi, užtikrina perforuota sienelė kitoje pusėje, kiaurymės □ 9×9 mm kas 37-mm. Tuo pačiu joje galima tvirtinti GARANT easyFix kablius ir laikiklius.

Su 24 colių įmontuotu ekranu.

Komplektacija:

Lentynų skaičius kompiuterio korpuse: 1

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016, **dažytas miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

Kompiuterio korpuso naudingasis aukštis	740 mm
Lentynos gylis	300 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis	190 mm
Aukštis	1440 mm
Svoris	63 kg
Kompiuterio korpuso naudingasis plotis	540 mm
Lentynos darbinis aukštis	930 mm
Pagrindo gylis	550 mm
Pagrindo plotis	616 mm
Lentynos plotis	600 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Uždaros lentynos gylis	150 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	INFO Point