

Garant**GARANT Master Mute ištekimo peilio kotas slopina vibracijas, Koto Ø / bendras ilgis L1: 16/204****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265076 16/204
GTIN	4069515037334
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Su modulinė sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).

Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto! $D_{\min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3$ pjovimo galvutė. Naudingas ilgis = bendras ilgis L atėmus prispaudimo ilgį (rekomenduojama = $3 \times D$). Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Bendras ilgis L	204 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	85 mm
Koto Ø	16 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	48 mm
Modelis	Sustiprinta HM
Aušinimo kanalų kiekis	3
Prijungimo sriegis	G1/8
Serija	Master Mute
Virpesiai	slopinantis vibracijas

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Bazinis laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265076-16/204>