

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles CC., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete. Eje reforzado con metal duro.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Longitud total L	96 mm
Longitud de voladizo L_1	66 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	A06X SCLCR/L04
Ø de mango D_s	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0401..
Desplazamiento central L_3	3,5 mm
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	4 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 53

Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265009-06/04>