

**DCMT esztergalapka, simítás 50 db, HBT020, Méret: 070202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3937 070202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Tartalom	260363 HBT020

Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,25 mm
Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3937 070202