

Súprava kontrolných kolíkov v drevenom púzdre Trieda tolerancie 2, Typ: 41**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	483810 41
GTIN	2050001046727
Trieda položky	48A

Popis**Prevedenie:**

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označovanými vývrtmi (od 1,5 mm Ø sú skúšobné kolíky takisto označované priamo). Dĺžka kontrolných kolíkov 40 mm do Ø 0,99 mm, nad tým 70 mm. Od Ø 0,1 mm do Ø 2,49 mm na oboch stranách s fazetkou, od Ø 2,5 mm na jednej strane s fazetkou.

Trieda tolerancie 2: Ø kolíka $\pm 0,002$ mm.

Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvrtávačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

Technický opis

Počet skúšobných kolíkov	41
Rozsah nominálnych veľkostí	1 - 5 mm
Stúpanie	0,1 mm
Norma	DIN 2269

Technický list

Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	Kalibračná oceľ
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S18
Druh produktu	Skúšobný kolík

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/483810-41>