



Paquete económico de linterna de bolsillo LED con batería



Datos de pedido

Número de pedido	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una salida de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

Característica:

Contenido de 4 unidades

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con correa de mano.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

Descripción técnica

Corriente de alumbrado Boost	700 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Bombilla	Lámpara LED
Duración ilumin.	1,5 h
Ø del cabezal	28 mm
Tensión de batería	3,7 V
Clase de protección IP	IP 54
Peso	95 g
Longitud total	144 - 154 mm
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	400 lm
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Cantidad de baterías contenidas	4
Corriente de alumbrado nivel 2	140 lm
Función de linterna	Fokus
Valor CRI	>80
Capacidad de la batería	1,6 Ah
Batería intercambiable	sí
Duración de la iluminación nivel 2	5 h
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Linterna de bolsillo LED con batería Tipo 150	081363 150
Batería de recambio 16650	081365 16650