

Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 3**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	483910 3
GTIN	2050001048929
Třída položky	48A

Popis**Prevedenie:**

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od $\varnothing$ 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm – 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.

Třída tolerance 2: $\varnothing$ kolíka $\pm 0,002$ mm.

Použitie:

Pred použitím odmasťte a po použití namastite.

Upozornenie:

Pri objednávke **tiež uveďte požadovaný $\varnothing$** , napr. č. 483900 veľ. 5 **10,08**, resp. 483920 veľ. 5 **10,082**.

Technický opis

Dĺžka meracích kolíkov	70 mm
Stúpanie	0,01 mm
Menovitý rozmer	3 - 5,99 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	Kalibračná oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028240 20
Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028260 20