Garant

Lama di troncatura Heavy Duty, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 60/4,1mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273558 60/4,1
GTIN	4062406084400
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
A partire da un'altezza lama di 100 mm con quattro sedi degli inserti.
Per:
Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).
Attenzione:
La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Per ∅ pezzo max.	190 mm
Altezza tagliente h_5	60 mm
Larghezza gola w	4; 4,1 mm
Lunghezza complessiva L	230 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no

Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura