


Garant

Imadło NC ze wspomaganiem siły mocowania HiPo Clamp ze wzmacniaczem siły, typ: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360455 125
GTIN	4069515011327
Klasa artykułu	31F

Opis

Wykonanie:

- Dokładność sparowania 0,02 mm.
- Wymiary zgodne z wyrobami innych producentów.
- Uniwersalna konstrukcja do różnych systemów szczęk.
- Prowadnica hartowana indukcyjnie.
- Całkowicie zamknięte wrzeciono (mały nakład na czyszczenie).
- Obustronne otwory gwintowane do mocowania zderzaka.
- Z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp, wymiar 200 mm.
- Wszystkie strony poza czołową szlifowane: możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.
- możliwość zamontowania przekładni kątowej.
- Całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane.
- Gwint do zderzaka.

w dostawie::

Ze szczękami stopniowanymi nr 361400 i 361420, 4 łapami zaciskowymi i korbą ręczną.

Wyp. dodatkowe:

Karta danych

- Typowe szczęki rozmiaru 125, np. nr 361400–361660, nr 362390–362600, nr 361295, nr 361296.
- Zestaw do ustawiania i mocowania, nr 360530.
- Zderzak, korba, nr 360555; 360800.
- Sworzeń mocujący nr 360025.
- Przekładnia kąтова nr 360457.
- Płyta adaptera do szybkiej wymiany szczęk Xtric nr 361293; 361294 rozm. 125.
- Płyty adaptera nr 361297; 361298 rozm. 125.

wskazówka:

- Pasująca przedłużka korpusu dostępna na zamówienie.
- Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzonymi Xpent.

Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HiPo
wysokość szczęk h	39,5 mm
$r \pm 0,015$	118 mm
Wersja	System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do	40 kN
rozstaw rowków p H7	20 mm
wysokość korpusu c - 0,02	100 mm
długość korpusu a	424 mm
masa	35 kg
Seria	HiPoClamp
Długość całkowita L	512 mm
zakres mocowania b	0 - 182 mm
$o - 0,02$	40 mm
zakres mocowania d	131 - 313 mm
$s - 0,02$	62 mm
t	144 mm
$m \pm 0,02$	180 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm

Karta danych

szerokość korpusu B	125 mm
rowek wzdłużny I H7	20 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/360455-125>