



Spirálová hadice z PU 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 6m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080241 6
GTIN	7391390097484
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

Technický popis

Využitelná délka hadice	6 m
Materiál	Spirálová hadice PU
Maximální provozní tlak	10 bar
Připojení zásuvné spojky	1/2 palec
Vnitřní Ø hadice	11 mm
Připojení rychlospojky	1/2 palec

Hadice vnější Ø	16 mm
Barva	modrá
Maximální průtržný tlak	35 bar
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Bezpečnostní spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/2 palec	080285 1/2
Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější závit 1/2 palec	080290 1/2