

**Plăcuță amovibilă DNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT130, Referință: 150608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3966 150608
GTIN	4067263094432
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 mm/min

Fișă de date

Strat de acoperire	TiCN
Cuprins	250786 HBT130
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3966 150608