

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skriverlucka, Typ: DE**Beställningsdata**

Ordernummer	948202 DE
GTIN	4062406074272
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skriverlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

leveransinnehåll:

Den fast monterade **elinstallationen** omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m, fläkt som överhettningsskydd.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	40
djup i G	28

mått skrivarlucka	346×290 mm
vikt	97 kg
Bredd	1000 mm
Djup	700 mm
höjd	1020 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Strömbrytare	ja
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Datorarbetsstation

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/948202-DE>