

**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 09T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3935 09T308
GTIN	4067263095347
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Bevonat	TiCN
Tartalom	260213 HBT020
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3935 09T308