Hoja de datos

KOMET

Broca #Komet KUB Centron® Powerline para plaquita de corte SOEX

Datos de pedido

Número de pedido	236651 21
GTIN	4047109226944
Clase de artículo	24L

Descripción

Ejecución:
La punta de perforación guía la herramienta exactamente en el eje de la perforación, de modo que garantiza rectitud y máxima seguridad de proceso, estabilidad en profundidades de taladrado de hasta 9D.
Centrado en todas las superficies rectas posibles sin perforación piloto.
Corona de perforación sin tacos de guiado y su ajuste.
Aplicación:
Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
Con punta de centrado n.º 236659.
Con plaquitas de corte n.º 236520 – 236576.
Nota:
Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Tornillo para cuerpo de base	239653 8IP8
Tamaño cuerpo de base	20
Tamaño de la punta de centrado	10
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306

Número de filos Z	2
Serie	KUB Centron®
∅ nominal D	21
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/236651-21