

**Lefúvató pisztoly, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható, 10 bar üzemi nyomásig, 1,5 mm-es standard fúvókával.

Tartalom:

Tömlőcsonk 080157 sz. 1/4 col méret és 9 mm tömlővég.

Figyelem:

Hozzávaló lefúvató pisztoly tartót lásd a 955750 számtól.

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Átfolyási érték 6 bar-nál: 250 l/min

Műszaki leírás

Típus	ALU
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Alapanyag	Alumínium
Átfolyási érték 6 bar-nál	250 l/min

Tartozék

Szórófej ALU lefúvató pisztolyhoz Típus 150	080132 150
Szórófej ALU lefúvató pisztolyhoz Típus VARIO	080132 VARIO
Szórófej ALU lefúvató pisztolyhoz Típus SILENT1	080132 SILENT1
Szórófej ALU lefúvató pisztolyhoz Típus SILENT2	080132 SILENT2