


**Pachet discuri abrazive cu scai (A) perforație 15x****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5779 60
GTIN	4062406201784
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai.

Disc abraziv cu scai cu pulverizare semi-deschisă, corindon (A).

Correspunde 567790.

Aplicație:

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produs Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn.

Produs Allround universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn.

Descriere tehnică

Ø discurilor	150 mm
Granulație	60
Cuprins	300

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	15
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cu scai (A) Perforație 15x Granulație 60	567790 60
Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150

Disc abraziv PU cu scaiGăuri multiple Ø exterior 150 mm

567887 150