

**HOLEX****Jeu de raccords avec filetage intérieur 10 pièces, Filetage intérieur du raccord: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

**Description technique**

Contenu du kit	10
Pression de service max.	35 bar
Filetage extérieur du raccord	1/4 pouce
Type de produit	Raccords