

REGO-FIX▲

ER upínací matice pro těsnicí podložky, pro ER: 16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309616 16
GTIN	2050002087545
Třída artiklu	39Z

Popis

Provedení:

Závit a kužel broušené na jedno upnutí pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti. Matice s povlakováním pro nižší součinitel tření, **vyšší upínací sílu** a pro vysokou odolnost proti opotřebení a korozi. **Se 6-hranem OK 25.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309680 – 309740.

Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Těsnicí podložky č. 309622; 309624; 309628; 309632.

Upozornění:

Upínací matice a vložka jsou vyváženy samostatně!

Technický popis

Maximální utahovací moment	80 Nm
Vnější Ø D	28 mm
Závit	M22x1,5

Technický list

Celková délka L	22,5 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice