



Polizor unghiular electric CG, M14 filet arbore de șlefuire, pentru discuri cu Ø de 125 mm, cu protecție împotriva repornirii automate, cu mâner antivibrații



Date comandă

Numărul de comandă	077111 722174
GTIN	4014586875125
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Descriere tehnică

Particularitate	Formă scurtă
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Greutate	2 kg

Fișă de date

Putere absorbită	800 W
Vibrație maximă conform EN	5 m/s ²
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Întrerupător de siguranță	nu
Denumirea producătorului	WSG 8-125
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular