



Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 12mm



Données de commande

N° commande	626038 12
GTIN	4045197921420
Classe d'article	62B

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Surface phosphatée.

Description technique

Longueur branche	137×57 mm
Hexagonal	12 mm
Surface	phosphaté au manganèse
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Type de produit	Tournevis