



Llave de boca / Llave estrella de carraca, Ancho de llave: 13mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG6038 13
GTIN	4069515050678
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Suministro:

5 llaves estrella de carraca con trinquete n.º 614770 13.

Descripción técnica

Ancho de llave	13 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	180 mm
Altura del anillo h ₂	9,5 mm
Ø anillo D	25,5 mm
Anchura de boca b	29 mm

Hoja de datos

Altura de boca h_1	5,3 mm
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave
USP1	5 llaves de boca/llaves estrella de carraca

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6038 13