

Garant**Voordeelsverpakking schroefdraadafdichtmiddel 5GP11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP11**. Vormt een afdichting tegen water, perslucht, gas, benzine, LPG, en chemische producten. Thixotrop. PTFE vulstof maakt een eenvoudige demontage mogelijk. Speciaal voor de afdichting van conische/cilindrische buisschroefverbindingen. Uitgehard ontstaat een elastische coating.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Dynamische viscositeit	15000 - 25000 mPas
Demontage	met normaal gereedschap

Chemische basis	Methacrylate-ester
Minimaal losbreekmoment	5 - 15 Nm
Sterkteklasse	geringe sterkte
Voor draadafmeting inch	3 inch
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	metaal
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Vlampunt	100 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Inhoud	50 ml
Serie	GreenPlus
Voor draadafmeting M tot	M80
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpdraad
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefverbindingen
Handvastheid na	15 - 20 min
Kleur	wit
Dichtheid	1,09 g/cm ³
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

GARANT GreenPlus schroefdraadafdichtmiddel5GP11
Inhoud 50 ml

088065 50