

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3902 120404
GTIN	4067263092490
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Obsah	250196 HBT020
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Povlak	TiCN
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3902 120404