



## Soufflette, Type: ALU



### Données de commande

N° commande	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Classe d'article	08A

### Description

**Exécution:**

**Adaptation universelle;** pression de service max. 10 bars. Avec embout standard de 1,5 mm.

**Livraison:**

Avec raccord 080157 réf. 1/4 " et douille 9 mm.

**Remarque(s):**

Supports pour soufflettes adaptés, voir codes art. 955750 et suiv.

Pression de service max.: 10 bar

Débit à 6 bars: 250 l/min

### Description technique

Type	ALU
Pression de service max.	10 bar
Matériau	Aluminium
Débit à 6 bars	250 l/min

---

## Accessoires

Buse pour soufflette ALU Type 150	080132 150
Buse pour soufflette ALU Type VARIO	080132 VARIO
Buse pour soufflette ALU Type SILENT1	080132 SILENT1
Buse pour soufflette ALU Type SILENT2	080132 SILENT2