

Garant**Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z tłumieniem drgań, Ø chwytu / długość całkowita L: 40/528****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265076 40/528
GTIN	4069515037457
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S! $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø chwytu} + H$ + przesunięcie osi L_3 głowicy skrawającej. Długość użytkowa = długość całkowita L minus rozpiętość (zalecana = $3 \times D$). Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

niepodlegający mocowaniu obszar S	196 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 3
zalecany odcinek mocowania	120 mm
Ø chwytu	40 mm
długość całkowita L	528 mm
Wersja	stal
liczba kanałów chłodzących	3
gwint przyłączeniowy	G1/2
Seria	Master Mute
Drgania	stłumione

Karta danych

chłodzenie wewnętrzne

tak

Rodzaj produktu

Korpusy wytaczaków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265076-40/528>