

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VCGW 050101, CBN (5° / 7°)****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265470 G
GTIN	4062406561116
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S 2 rezna ruba.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 050101
Dubina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Rezni materijal	CBN
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 160 m/min
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	BU7220
Kutni radijus	0,1 mm

List s podacima

izvedba rezne oštrice	G
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		