



**WNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50 kosov, HBT130,
Velikost: 060404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3985 060404
GTIN	4067263095002
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Vsebina	252092 HBT130
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
število kosov	50

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3985 060404