

**Varčno pakiranje DNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2438 160405L
GTIN	4067263094579
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Vsebina	251032 HB7020-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,35 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2438 160405L
