

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja, Tip: DE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	948121 DE
GTIN	4062406073787
Razred artikla	9GS

Opis

Izvedba:

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, s fiksnim predalom za shranjevanje kabla. Ohišje za računalnik z ventilatorjem na pokrovu ohišja in nastavljivo polico. Predal za tipkovnico z zaklepanjem in naslonom za roke iz bambusa, z nastavljanjem višine v 3 stopnjah v rastru 60 mm. Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju. Odlagalna plošča iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Fiksno vgrajena **električna instalacija** obsega letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	30
------------	----

Podatkovni list

Masa	82 kg
Širina	750 mm
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Globina v G	20
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm
Globina	500 mm
Višina	1740 mm
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Stikalo za vklop-izklop	da
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/948121-DE>