Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273577 12/22
GTIN	7291075318142
Classe articolo	26D

Descrizione

Uso:
La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.
Per:
Inserti n. art. 273580 – 273581.

Descrizione tecnica

HBH	8 mm
Serie	PENTA-IQ-GRIP
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza della testina L_1	26,9 mm
WF	11,4 mm

H	25,5 mm
HBL	25,7 mm
Denominazione originale prodotto	PCHL 12-D22-2-IQ
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa