

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2,
Dimensiuni: 160612****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2908 160612
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	1,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cuprins	250170 HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	5,5 mm
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M

Fișă de date

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	30
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2908 160612