

**Vyfukovací pistole, plast s pevně montovanou trubicí, Délka výfukové trubice: 90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080250 90
GTIN	2050000970252
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080290 vel. 1/4.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Délka výfukové trubice	90 mm
Hodnota průtoku	500 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Ochranný kryt, transparentní pro vyfukovací pistoli Vnější
Ø 100 mm

080256 100

Sada trubkových a mlhových trysek

080257

Sada magnetických držáků

080261

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4