

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCL 93°, a váltólapkákhoz DC..., balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszra lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Teljes hossz L	158 mm
Kinyúlási hossz L_1	96 mm
Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L_3	11 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Beállítási szög κ	93 fok
Kés ISO kódja	A16X SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	20 mm
L_{min}	96 mm

Csatlakozó menet	G1/4
Felhasználás módja	balos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés