

Pisarniški regal/začetni regal, Globina 600 mm, Višina/širina police: 2000/1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Prednje stranice iz T-profilov in police.

Ojačitve s vzdolžnimi lamelami. Sredinska omejevalna letev preprečuje izpadanje rednikov in dokumentacije. Krovna polica nima sredinske omejevalne letve.

Maksimalna nosilnost: 150 kg na polico.

Globina regala 600 mm: obojestranska uporaba. Sprejme do 192 rednikov na polje pri višini 2300 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Prelomna dolžina: maks. 600 mm

Napotek:

- Regale z razmerjem višina/globina nad 4:1 je treba zavarovati pred prevrnitvijo.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.

Tehnični opis

Podatkovni list

Širina	1000 mm
Število polic	6
Višina	2000 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1060 mm
Globina	600 mm
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 600 mm
Vrsta izdelka	Regali za rednike

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/990595-2000/1000>