



## Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlacený vzduch, Ø 8 × 12 mm, využitelná dĺžka hadice: 10S



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 080071 10S    |
| GTIN             | 7391390404046 |
| Trieda položky   | 08A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Navíjačka hadíc s PU hadicou vo výstražnej farbe **neónová zelená**.

Uzavreté **plastové teleso** s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 180°**. **PU hadica** vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelové pneumatické konektory.

**Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice** a riadeným, výkonným navíjaním.

#### Upozornenie:

Spojka pozri č. 080286.

### Technický opis

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| využitelná dĺžka hadice    | 10 m           |
| Farba puzdra               | modrá          |
| Farba hadice               | kriklavozelená |
| Materiál hadice            | Polyuretán     |
| Pripojenie výstup          | 1/4 palec      |
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar         |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Materiál krytu           | Plast           |
| Automatický prevíjač SCS | áno             |
| Pripojenie vstup         | 1/4 palec       |
| Vnútorý Ø hadice         | 8 mm            |
| Vonkajší Ø hadice        | 12 mm           |
| Puzdro Šírka             | 406 mm          |
| Hĺbka puzdra             | 190 mm          |
| Výška puzdra             | 313 mm          |
| vhodné pre               | Stlacený vzduch |
| Atribút Názov produktu   | Ø 8 × 12 mm     |
| Druh produktu            | Navíjačka hadíc |

## Príslušenstvo

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/2 | 080286 1/2 |
| Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/4 | 080286 1/4 |
| Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 3/8 | 080286 3/8 |