

Garant

**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 11T304**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3525 11T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
število kosov	50
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	260462 HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3525 11T304