



Regulator de presiune 0,5 – 10 bar, Ø filet interior: 1/4inch



Date comandă

Numărul de comandă

080012 1/4

GTIN

4047322129398

Clasa articolului

08A

Descriere

Execuție:

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind elementele de cuplare.

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei) etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Livrare:

1 regulator de presiune cu filet interior de G1/4 inch.

Descriere tehnică

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese

138 mm

Fișă de date

Înălțimea (H)	190 mm
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	1150 l/min
Ø filet interior	G1/4 inch
Tip produs	Regulator de presiune