



Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru degroșare DNMG 30 bucăți HBT020

Date comandă

Numărul de comandă	GG3910 150608
GTIN	4067263093039
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1,8 - 6 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Cuprins	250786 HBT020
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PR

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3910 150608