Garant

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 20mm

Données de commande

N° commande	319136 20
GTIN	4067263238089
Classe d'article	31V

Description

Exécution:
· **Trempés à cœur HRC 58 ±2.**
· **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.**
· **Avec gicleurs.**
GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.
Utilisation:
Pour carottage.
Norme:
ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Description technique

Queue ⌀ d_1	20 mm
h_2	22 mm

Largeur de queue b_3	13 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI