



Komplet lončastih ščetk iz jeklene žice 0,35 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5730 60
GTIN	4067263136156
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z **notranjim navojem M14**.

Ustreza št. 573005. Z **notranjim navojem M14**.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Ø ščetke D ₁	65 mm
Debelina ščetin	0,35 mm
Navoj M	M14

Vsebina	5
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG5730-60>