

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, mobile elettricamente, anta lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	925421 1250
GTIN	4062406101893
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G con anta 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con apertura differenziata a una mano e portata di 75 kg.

Alimentazione di corrente per unità di azionamento attraverso batteria integrata.

Unità di azionamento: Velocità massima **4 km/h**, direzione di marcia in avanti e indietro, distanza da terra 30 mm, ruote di gomma che non lasciano tracce, sblocco di emergenza meccanico, rumorosità con trazione inserita 45 dB(A).

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafile. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 200, 250

Verniciatura:

Scheda tecnica

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Peso	171 kg
Ø Ruota fissa	125 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	950 mm
Numero dei cassetti	4
Spessore piano di lavoro	25 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Forza di sollevamento massima	400 N
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza struttura portante	1100 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Maniglia trasportabile	sì
ComfortClose	no
Abbassabile	no
Serie	Ready-to-go
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Tensione nominale	24 V
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm

Scheda tecnica

Materiale piano di lavoro	Bambù
Numero di porte	1
Potenza nominale	73 W
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP X4
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	25 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/925421-1250>