Garant

# Porte-plaquettes Vario Plus Eco droit, Gauche, Largeur de gorge w: 2mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 274511 2 |
| GTIN | 4067263120414 |
| Classe d'article | 21U |

## Description

**Adapté(s) pour:**
Porte-outils Vario Plus Eco 274501; 274502; 274531.
**Attention:**
Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).
**Remarque(s):**
Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge $t_{max}$ = 21 mm est limitée au ∅ de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour ∅ pièce > 150 mm, $t_{max}$ = 17 mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge $t_{max}$ = 28 mm est limitée au ∅ de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour ∅ pièce > 150 mm, $t_{max}$ = 24 mm.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Vis de serrage | 279815 9 |
| Longueur totale $L_{tot}$ | 56,3 mm |
| Profondeur coupe max. $t_{max}$ | 21 mm |
| Série | Vario Plus Eco |

| | |
|---|---|
| Plaquette adaptée | 273664 – 273786 |
| Taille plaquette | 2 mm |
| Longueur de col $L_1$ | 21 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Porte-plaquettes |

## #Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/274511-2