

Garant

**WNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 060404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2987 060404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Vsebina	252062 HB7140-2
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2987 060404