

Garant

Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 13



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6038 13
GTIN	4069515050678
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

5 ks vidlicovo-račňových očkových kľúčov č. 614770 13.

Technický opis

Rozmer cez steny	13 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	180 mm
Výška krúžku h ₂	9,5 mm
Ø krúžku D	25,5 mm
Šírka rozovretia b	29 mm

Technický list

Výška rozvretia h_1	5,3 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Konečný doraz zo strany rozvretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozvretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč
USP1	5 ks otvorených kľúčov/ kľúčov očkových račňových

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6038 13