


Plăcuță amovibilă TCMT finisare 30 bucăți, HBT130, Referință: 110204

Date comandă

Numărul de comandă	GG2678 110204
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cuprins	260966 HBT130
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,75 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2678 110204