

Garant

Cargo Scooter, Tipas: CS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	915650 CS
GTIN	4069515040761
Produktų klasė	9GZ

Aprašymas

Modelis:

Stabilus paspirtukas, užtikrinantis greitą ir saugų įrankių ir medžiagų transportavimą įmonės viduje. Saugus su 3 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, Ø 200 mm, su žymių nepaliekančia TPU danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga. Grindų plokštė su neslidžiu paviršiumi, kad būtų užtikrinta saugi pėdos padėtis. Su kojiniu stabdžiu ir skambučiu, vairą galima užfiksuoti užrakto pagalba. Ergonomiška rankena su 2K Haptoprene apvalkalu labai patogi – net ir imant šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Patogus krovimo paviršius su bambuko plokšte ir nuimamu saugos diržu. Su dvipuse perforuota sienele, kiaurymės 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm GARANT easyFix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Su stalčiumi po krovimo zona.

Priedai pasirinktinai:

Stalčių priedas Nr. 915660; L-BOXX® laikiklis Nr. 915663; spyna Nr. 085880 dyd. 30.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Krovininis motoroleris Cargo Scooter, skirtas tik transportavimui viduje. Negali būti naudojamas keliuose. **Naudoti tik ant lygių pramoninių paviršių.**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Svoris	47 kg
Plotis	700 mm
Krovimo zonos keliamoji galia	50 kg
Aukštis	988 mm
Ratuko Ø	200 mm
Ilgis	1510 mm
Stabdis	taip
Leistinoji apkrova	200 kg
Lentynos ilgis	592 mm
Lentynos plotis	697 mm
Lentynos plokštės medžiaga	Bambukas
Rato medžiaga	TPU danga nepaliekanti žymių
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Paspirtukas