



Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Ancho de llave: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	622152 8
GTIN	4067263012627
Clase de artículo	61C

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	120 mm
Ancho de llave	8 mm
Longitud total	233 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Ø lado de salida	11,9 mm
Longitud L	30 mm

Hoja de datos

Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene® de 2 componentes
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables con varilla(s) de prolongación	no no
Tipo de producto	Llave de vaso