

Garant**SNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7120-1, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Tartalom	251142 HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404

Adatlap

Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2941 120404