

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949053 2
GTIN	4069515041393
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett **snedtak**, plastglidstöd i golvgruppen samt en **avtagbar sockel** på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmars trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Skåpen levereras komplett monterade.**
- **Hänglås för vridlås nr 085822–085890, samt DOM-hänglås nr 085812 strl. 45; nr 085814 strl. 45; nr 085816 strl. 45.**
- **Lämpliga för låssystem.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Datablad

effektivt djup per klädsektion	475 mm
höjd bak	2000 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Avtagbar sockel	ja
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	420 - 480 mm
antal hyllor fast inkörda	1
Hyllplanets djup	250 mm
Lås utförande	Låsklinka
Speciallack tillgänglig	ja
för hänglås	ja
Namnskylt	ja
Norm	DIN 4547
höjd fram	1850 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälms)	240 - 280 mm
Ventilationsöppningar dörr	nej
effektiv höjd per klädsektion	1240 mm
vikt	49,8 kg
Djup	500 mm
antal sektioner	2
Snedtak	ja
Hyllplan bredd	295 mm
effektivt djup per hatthylla	250 mm
antal klädstänger	1
effektiv bredd per klädsektion	240 mm
Bredd	600 mm
Underrede utförande	Sockel med sockelplåt
passar till integralhjälms	ja
Ventilationsöppningar bakvägg	nej

Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Garderobskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949053-2>